


1-07

CEL-APR 光化学常压反应器



CEL-APR光化学常压反应器，主要为玻璃材质，反应器有50ml、100ml、250ml、500ml等规格；具19#标准磨口，可增加定制接口；石英上盖，法兰接口，可配合双排管，实现无水无氧操作；可实现常压下的可见光、紫外光的光催化、气相催化、催化降解、制氢、制氧、CO₂还原。常压反应器适用性广，操作简单，反应装置易搭建，可以适用不同类型的反应形式，是绝大多数液相催化研究及实验的首选（符合GB/T23762-2009 光催化材料水溶液体系净化测试方法）。

型号	容积	连接形式	通光孔径	照射方式
CEL-APR50	50ml	法兰	50mm	由上向下照射，光路中可以加入滤光片，实现分光功能；双层水槽控温，可配磁力搅拌
CEL-APR100	100ml	法兰	50mm	
CEL-APR250	250ml	法兰	80mm	